


Фланец на мотор EAMF-A-62A-60G/H

Номер на част: 1460112

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|----------------------------------|---------------------|
| Монтажно положение | произволно |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 230 g |
| Код на интерфейс мотор In | 60G 60H |
| Код на интерфейс тяло на куплунг | 62A |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |