

# Електромагнитен разпределител VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30

Номер на част: 1491829

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G1/4
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно EN 175301-803 четириъгълна форма
Номинален диаметър	1.5 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	няма
Посока на потока	не е реверсивна
Флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове Минерално масло Вода неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	50
Разлика в налягането	0 MPa 0 бар 0 psi
Характеристики на бобината	24 V DC: 6,8 W
Клас на изолация	H
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Продължителност на включване	100%
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина

Характеристика	Стойност
Вид управление	директно
Налягане на флуида	0 МРа...3 МРа 0 бар...30 бар 0 psi...435 psi
Макс. вискозитет	22 mm <sup>2</sup> /s
Температура на флуида	-10 °С...80 °С
Температура на околната среда	-10 °С...35 °С
Интензивност на утечка съгласно EN 12266-1	A
Дебит Kv	0.09 m <sup>3</sup> /h
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	95 l/min
Време за превключване вкл.	25 msec
Време за превключване изкл.	10 msec
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Месинг
Номер на материала на тялото	CW614N
Материал на уплътненията	FPM
Тегло на продукта	350 g
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия