


Направляващ модул FENG-50-400-KF

Номер на част: 150292

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Ход	400 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	1260 Б
Макс. сила F_y , статична	1600 Б
Макс. сила F_z	1260 Б
Макс. сила F_z , статична	1600 Б
Макс. момент M_x	65 Nm
Макс. момент M_x статичен	83 Nm
Макс. момент M_y	70 Nm
Макс. момент M_y , статичен	89 Nm
Макс. момент M_z	70 Nm
Макс. момент M_z статичен	89 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Тегло на продукта	5990 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана