


# Въртящо задвижване DRRD-40-180-FH-Y9A

Номер на част: 1526986

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Ъгъл на демпфериране	56 градус
Диапазон на настройка ъгъл на въртене според крайното положение	+10/-190 deg
Ъгъл на завъртане	180 градус
Демпфериране	вътрешно хидравлично демпфериране нормално
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Зъбна рейка/пиньон
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Начин на функциониране	двойнодействие
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	24.1 Nm
Допустим масов инерционен момент	2.3 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	6424 g
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Подобрена стомана
Материал на капака	Алуминий анодиран
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран