



Датчик SMT0-4U-NS-S-LED-24

Номер на част: 152743

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	кръгла
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-2
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Позиция
Принцип на измерване	магнитно-индуктивен
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Точност при повторение	0.2 mm
Комутационен изход	NPN
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Време за включване	0.5 мсек
Време на изключване	0.5 мсек
Макс. изходен ток	200 mA
Макс. мощност на превключване DC	6 С
Спад на напрежението	2 V
Индуктивна защитна схема	вградено
Минимален ток при товар	0.1 mA
Остагъчен ток	0.01 mA
Устойчивост на късо съединение	със зададен такт
Устойчивост на претоварване	налична
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Остагъчни пулсации	10 %
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 А-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Посока на изхода връзка	надлъжно

Характеристика	Стойност
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие
Начин на закрепване	с принадлежности
Макс. въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	6 g
Цвят на тялото	черен
Материал на тялото	POLYAMID PET PUR
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Клас защита	IP67
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L