

# Втулка стягаща EAMH-110-11-C34-P

Номер на част: 1545245

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	110
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	33.2 kgmm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	270 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS