

Компактен цилиндър ADVULQ-100-10-P-A

Номер на част: 156749

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|--|
| Ход | 10 mm |
| Ø на буталото | 100 mm |
| Демпфериране | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни |
| Монтажно положение | произволно |
| Начин на функциониране | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | Вътрешна резба |
| Конструктивна структура | Бутало Бутален прът |
| Разпознаване на позиция | за датчик |
| Варианти | едностранен бутален прът |
| Защита срещу превъртане/водач | квадратен бутален прът |
| Работно налягане | 0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 °C...80 °C |
| Ударна енергия в крайните положения | 1 J |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход | 4418 Б |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред | 4712 Б |
| Движеща се маса при ход 0 mm | 614 g |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход | 38 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 2797 g |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход | 177 g |
| Начин на закрепване | по избор: с отвор с принадлежности |
| Пневматична връзка | G1/4 |
| Материал винтове с шайба | Стомана, поцинкована |
| Материал на капака | Алуминиева ковка сплав |

| Характеристика | Стойност |
|------------------------------------|------------------------|
| Материал на динамичните уплътнения | NBR TPE-U(PU) |
| Материал на буталния прът | високолегирана стомана |
| Материал на тялото на цилиндър | Алуминиева ковка сплав |