


# Цилиндър с две бутала DPZ-32-50-P-A

Номер на част: 159820

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Разстояние между центъра на тежестта на полезния товар и планката xS	0 mm
Ход	50 mm
Регулируем диапазон на крайно положение/дължина	10 mm
Ø на буталото	32 mm
Режим на работа на задвижващия механизъм	Носач
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.5 Nm
Макс. полезен товар в зависимост от хода при определено разстояние xS	65 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	724 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	966 Б
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта
Пневматична връзка	G1/8
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема