

Цилиндър с две бутала DPZ-25-40-P-A-KF

Номер на част: 162098

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|--|
| Ход | 40 mm |
| Регулируем диапазон на крайно положение/дължина | 10 mm |
| Ø на буталото | 25 mm |
| Режим на работа на задвижващия механизъм | Носач |
| Демпфериране | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни |
| Монтажно положение | произволно |
| Водачи | Сачмено-винтова направляваща |
| Конструктивна структура | Водачи |
| Разпознаване на позиция | за датчик |
| Работно налягане | 0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар |
| Начин на функциониране | двойнодействащ |
| Работен флуид | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 0 - няма опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 °C...80 °C |
| Ударна енергия в крайните положения | 0.3 Nm |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход | 452 Б |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред | 590 Б |
| Алтернативни връзки | вж. чертежа на продукта |
| Пневматична връзка | M5 |
| Материал на капака | Алуминиева ковка сплав |
| Материал на уплътненията | NBR |
| Материал на тялото | Алуминиева ковка сплав |
| Материал на буталния прът | Циментируема стомана |