

Плосък цилиндър DZF-11/16"- -P-A


Специф. Номер: 164093

FESTO

осигурен срещу превъртане, за разпознаване на позицията, с еластични демпферни пръстени в крайните позиции. Различни възможности за закрепване, с и без допълнителни елементи за закрепване.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 0.04 ... 8 " |
| Диаметър на буталото | 11/16" |
| max. ъглово отклонение на буталния прът +/- | 1.2 deg |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Овално бутало |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 123 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 153 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 24 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 40 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 4 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 107 g |
| Пневматичен извод | 10-32 UNF-2B |
| Material cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |