



Сферичен кран VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Специф. Номер: 1692226

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	трипътен сферичен кран Т-отвор
Тип на действие	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp3/4
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F04 F05
вътрешен диаметър	16 mm
Номинален диаметър DN	20
Разпределителна функция	3/2
Ръчно действие	Без
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	63
Момент на действие	18 Nm
Според стандарта	EN 10226-1 ISO 5211
Среда	Състен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности Други медии по запитване
Температура на средата	-10 ... 200 °C
дебит Kv Т-отвор ъглов	4.8 m ³ /h
Flow rate Kv type T straight	8.3 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-подсилено
Material ball	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на съчмата	1.4408
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	1,000 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение