


Електрически регулатор на налягане PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1

Специф. Номер: 1709212

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	186
Номинален диаметър DN	45
Серия	L
Монтажна позиция	вертикално
Тип на задействане	електрически
Конструкция	Електрически настройваем регулатор на налягане
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Работно налягане	0 ... 50 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.4 ... 40 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.806 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Обхват на сигналите аналогов изход	0 - 10 V
Обхват на сигналите аналогов вход	0 - 10 V
ЗАДАДЕНИ/АКТУАЛНИ стойности	Тип напрежение 0 - 10 V
Разрешение	SE Type Test Certification
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Electrical connection IN	Щекер, M12, 5 - пинов, A - кодиран
Електрическа връзка - ИЗХОДНА	Щекер, M12, 5 - пинов, A - кодиран
Тип на закрепване	на пневмоподготвяща група с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 11	G1/4
Пневматичен извод 2	G1
Пневматичен порт 22	G1/4
Пневматичен извод 3	G1
Пневматично присъединяване 82	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material underneath cover	Алуминий, елоксиран
Material spring	Пружинна стомана
Material housing	Алуминий, елоксиран