


Направляващ модул EAGF-V2-KF-80-320

Специф. Номер: 1725848

FESTO

за електрически цилиндър ESBF.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Ход	320 mm
Реверсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила Fy	2,300 N
Максимална статична сила Fy	3,120 N
Макс. сила Fz	2,300 N
Максимална статична сила Fz	3,120 N
Мах. момент Mx	170 Nm
Макс. момент Mx статичен	231 Nm
Мах. момент My	191 Nm
Макс. момент My статичен	259 Nm
Мах. момент Mz	191 Nm
Макс. момент Mz статичен	259 Nm
Сила на преместване	40 N
Движеща се маса	7,606 g
Тегло на продукта	12,949 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 мм ход	54 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 мм ход	3.8 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Стомана