



# Електромагнитен разпределител МОЕВН-3/2-5,0-В-230АС

Специф. Номер: 173123  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с бобина и ръчно задействане, без щекер.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	17.8 mm
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Работно налягане	2 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Номинален размер	5 mm
Растерен размер	18 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предупреждение
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Свобода на застъпване	Да
Note on forced dynamisation	Честота на превключване - най- малко веднъж седмично
b-стойност	0.38
C-стойност	2.75 l/sbar
Време за превключване, изключено	28 ms
Време за превключване, включено	10 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	230VAC:50/60:AL3:HL2,4
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Vibration resistance	Transport application test at severity level 1 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Shock resistance	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	105 g

Белег	Стойност
Електрически извод	Щекер квадратна форма по EN 175301-803 Форма С
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 82/84	Свързваща плоча
Извод, пилот 12	Свързваща плоча
Извод, пилот 14	Свързваща плоча
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	HNBR NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка