



# Електромагнитен разпределител CPA10-M1H-5JS

Специф. Номер: 173450  
Продукт излизаш от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизаш от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	10 mm
Стандартен номинален дебит	300 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Номинален размер	3.6 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предупране
Посока на протичане	неревърсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 8 bar
b-стойност	0.34
c-стойност	1.33 l/sbar
Време за превключване, реверсирано	7 ms
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Пневматичен извод 4	Свързваща плоча
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка