



Краен изключвател SIES-Q8B-PO-K-L

Специф. Номер: 174552

FESTO

индуктивен, с кабел, нормално затворен, превключва при положителен потенциал.



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	1.5 mm
Гарантирано разстояние на превключване	1.2 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0,45 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,8 Мед = 0,4 Месинг = 0,55 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Повтаряемост	0.07 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Макс. честота на превключване	3,500 Hz
Макс. честота на превключване, DC	1,500 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Пад на напрежение	2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	≤ 10 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	8x8x40 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	39 g
Material housing	Цинкова отливка хромиран никелиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L