



Дросел-обратен клапан GRGA-M3-QS-3

Специф. Номер: 175044
Продукт излизаш от производство

FESTO

Дроселиране на изхода с фин дросел с QS-сединител
Продукт излизаш от производство.Ще се доставя до 2018г. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	QS-3
Пневматичен извод 2	M3
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	41 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	27 ... 50 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar	95 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar	75 ... 110 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.3 Nm
Тегло на продукта	14 g
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Месинг
Material swivel fitting	Цинкова отливка