



Шумозаглушител UC-QS-8H

Специф. Номер: 175611

FESTO

за CPE-вентили или CPV-вентилни острови, с щекерна втулка за QS.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	1,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	60 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	2.3 g
Пневматичен извод	QS-8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Материал-забележка	RoHS konform