


Въртящ-линеен модул DSL-16- -270-P-S20-CC-KF

Специф. Номер: 177182

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията. Самостоятелни ротационно и линейно движение. Ротация регулируема от 0° - 270°.



Примерно представяне

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Ъгъл на демпфериране | 13 deg |
| Обхват за настройка, ъгъл на завъртане | 270 deg |
| Ход | 10 ... 100 mm |
| Диаметър на буталото | 16 mm |
| Ъгъл на завъртане | 238 deg |
| Демпфериране | CC: двустранен амортизьор P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Монтажна позиция | по избор |
| Фина настройка | 1.5 deg |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Конструктивен строеж | Въртяща лопатка |
| Отчитане на позицията | за индуктивни датчици за датчици за положение |
| Варианти | S20: Проходен, кух бутален прът |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | с търкаляща направляваща |
| Работно налягане | 2.5 ... 8 bar |
| Макс. скорост на удара | 500 mm/s |
| Макс. честота на завъртане 6 bar | 1.5 Hz |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 4.5 mm |
| Въртящ момент при 6 bar | 1.25 Nm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 73.5 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 103.5 N |
| Допустим инерционен момент | 0.0007 kgm ² |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 33 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 750 g |
| Тегло на продукта | 750 g |
| Тип на закрепване | затегнат в Т-канал с външна резба по избор: |
| Пневматичен извод | M5 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | TPE-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева сплав гладко елоксиран |
| Информация за материала на буталния прът | Термично обработена стомана |