



# Свързващ кабел KMPV-SUB-D-15-10

Специф. Номер: 177674

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	DIN 41652
Идентификатор на кабела	с принадлежности
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	400 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	15
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x M3 screws
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	15
обхват на работното напрежение DC	$\leq 30$ V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим товарен ток	2.8 A
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	$\geq 82$ mm
Диаметър на кабела	8.2 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	$\pm 0,2$ mm
Структура на кабела	15x0,25
Номинално сечение на проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Грубо изключване
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material seals	CR
Material electrical contact	Мед-сплав позлатен