

# Съединител QS-G1/8-6-I

Специф. Номер: 186107

★ Основна продуктова гама

Външна резба с вътрешен шестостен.

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт   |
| Номинален размер                                | 4.2 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен   |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | права форма  |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa   |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Работна среда                                   | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 80 °C  |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 7 Nm   |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %   |
| Тегло на продукта                               | 8.3 g  |
| Тип на закрепване                               | Internal hex A/F 4   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G1/8  |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 6 mm  |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material housing                                | Месинг никелиран   |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема   |