


# L-ротационен съединител QSRL-G1/8-8

Специф. Номер: 186288

FESTO

360° въртящ, със съчмен лагер, външна резба с външен шестостен.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                   |
| Номинален размер                                | 4.6 mm                                     |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен                       |
| Монтажна позиция                                | по избор                                   |
| Конструкция                                     | L-shape                                    |
| Размер на контейнера                            | 1  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa                         |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 6 bar                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi                         |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa                         |
| работно налягане в зависимост от температурата  | -0.95 ... 14 bar                           |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi                        |
| Макс. обороти                                   | 400 1/min                                  |
| Maritime classification                         | see certificate                            |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Температура на околната среда                   | 0 ... 60 °C                                |
| Мах. Температура на мотора                      | 0.015 Nm                                   |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 7 Nm                                       |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %                                     |
| Тегло на продукта                               | 35 g                                       |
| Тип на закрепване                               | External hex A/F 17                        |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба G1/8                          |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 8 mm            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                               |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | високолегирана стомана, неръждаема         |