

Въртящо задвижване DRQD-12- -


Специф. Номер: 187433
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Размер	12
Setting range of swivel angle on both sides	-20 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	вал с фланец Проход за вал с фланец вал с цапфа
Работно налягане	1 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	c T4 X
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	c 120°C X
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	0.76 Nm
Допустим инерционен момент	0.00007 kgm ²
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на задвижващия вал	Алуминий
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TFE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий