


Въртящо задвижване DRE-26-F07-Q10-FO-O

Специф. Номер: 190114

FESTO

еднодействащо, изводите за сгъстен въздух са по VDI/VDE 3845-
NAMUR-вентили могат да се монтират директно.



Информационе н ЛИСТ

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер на актуатора | 26 |
| Матрица на отворите на фланеца | F07 |
| Ъгъл на завъртане | 90 deg |
| Обхват на регулиране на крайната позиция при 0° | -4 ... 8 deg |
| Обхват на регулиране на крайната позиция при 90° | -8 ... 4 deg |
| Изводите отговарят на стандарта | ISO 5211 |
| Демпфериране | без демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | еднодействащ |
| Конструкция | Зъбна рейка/зъбно колело |
| Отчитане на позицията | без |
| Посока на затваряне | Пружинна сила на отваряне |
| Извода на разпределителя отговаря на стандарта | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| ATEX-идентификация | II 2 GD c X |
| ATEX-околна температура | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 3 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Въртящ момент при 6 bar | 193 Nm |
| Възвратен момент на пружината | 73 Nm |
| Разход на въздух при 6 bar за всеки цикъл 0°-90°-0° | 9.6 l |
| Тегло на продукта | 6,400 g |
| Свързване на вала | V17 |
| Пневматичен извод | Свързваща плоча G1/4 |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |