


Интерфейс SAMC-F-EP

Специф. Номер: 1911917

FESTO

Plug-in карта за fieldbus интерфейс.



Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP20 в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	75 g
Тип на закрепване	Модул за включване за CMMP-AS...-M3
Материал-забележка	RoHS konform
Монтажна позиция	по избор
Протокол	EtherNet/IP
Комуникационен профил	FHPP
Baud rate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Топологии	Звезда Пръстен Линия
Излишък на медия	DLR
Определяне на IP адрес	FCT DHCP BOOTP DIP превключватели
Fieldbus интерфейс	2 x конектор RJ45
Минимално време на цикъла	1 ms
LED дисплеи	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Модулен статус Network status
Конфигурационна поддръжка	EDS
Конфигуриране на параметрите	FCT
Допълнителни функции	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch