

Направляващ модул FEN-20- -GF

Специф. Номер: 19169

FESTO

с лагерно водене, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|----------------------------------|
| Размер | 20 |
| Ход | 2 ... 250 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Плъзгаща направляваща |
| Конструкция | Направляваща |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Сила на преместване | 15 N |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 12 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 873 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 12 g |
| Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход | 42 mm |
| Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход | 4.7 mm |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of guide component | високолегирана стомана |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |