



# Вакуум-смукателна дюза VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1

Специф. Номер: 193527

FESTO

Стандартен, висок вакуум, ширина 14 mm, Т-форма с щекер и отворен шумозаглушител. Връзка с вакуум с външна резба.



## Информационе н лист

| Белег   | Стойност                                   |
|---|--|
| Номинален размер, дюза на Лавал                                   | 0.7 mm                                     |
| Растерен размер   | 14 mm                                      |
| тип шумозаглушител  | отворен                                    |
| Монтажна позиция  | по избор                                   |
| Характеристика на ежектора  | висок вакуум<br>Стандарт                   |
| Интегрирана функция   | Шумозаглушител отворен                     |
| Конструкция   | Т-форма                                    |
| работно налягане за тах. поток на засмукване                      | 2.1 bar                                    |
| Работно налягане  | 1 ... 8 bar                                |
| работно налягане за тах. Вакуум                                   | 4.7 bar                                    |
| Макс. вакуум  | 88 %                                       |
| Номинално работно налягане  | 6 bar                                      |
| тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане | 16 l/min                                   |
| Време за пълнене при номинално работно налягане                   | 1.9 s                                      |
| Работна среда   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди                          | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                                | 1 - Ниска корозия под напрежение           |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Температура на средата  | 0 ... 60 °C                                |
| Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане           | 64 dB(A)                                   |
| Температура на околната среда                                     | 0 ... 60 °C                                |
| Макс. въртящ момент на затягане                                   | 0.5 Nm                                     |
| Тегло на продукта   | 26 g                                       |
| Тип на закрепване   | с проходен отвор<br>с принадлежности       |
| Пневматичен извод 1   | QS-6                                       |
| Пневматичен извод 3   | Шумозаглушител отворен                     |
| Извод за вакуум   | G1/8                                       |
| Material of connecting thread                                     | Алуминиева сплав<br>Месинг никелиран       |
| Материал-забележка  | RoHS konform                               |
| Material seals  | NBR  |
| Material receiver nozzle  | POM  |
| Material housing  | POM-усилен                                 |
| Material silencer   | PE   |
| Material transmitter nozzle                                       | Алуминиева сплав                           |
| Material fitting  | Месинг<br>никелиран                        |