



Дросел-обратен клапан VFOF-LE-BAH-G14-Q8

Специф. Номер: 1927030

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	QS-8
Пневматичен извод 2	G1/4
Тип на задействане	ръчно
Извод, пилот 21	QS-8
Регулиращ елемент	вътрешен шестостен
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	590 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	310 ... 540 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Монтажна позиция	по избор
Тип на задействането, контролирана възвратна функция	пневматичен
Ръчна обезвъздушавача функция	избутващ
Възможност за завъртане	360° / не е разрешено продължително въртене
Работно налягане пълн температурен диапазон	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	940 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi) actuated	830 ... 1,000 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) not actuated	840 ... 1,000 l/min
Номинален дебит в посока обратна на дроселиране, задействан	315 ... 540 l/min
Номинален дебит в посока обратна на дроселиране, незадействан	310 ... 540 l/min
Време за превключване, изключено	11 ms
Време за превключване, включено	8 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален притегателен въртящ момент	10 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Допустим момент на задействане, регулираща шайба	1 Nm
Тегло на продукта	73.9 g
Material of cover	ES-BE
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Алуминиева сплав
Material sleeve	Алуминиева сплав
Material release ring	ПОМ
Material adjusting screw	Месинг