


Ударен елемент YSRWJ-8-14-A

Специф. Номер: 192966
Продукт излизащ от производство

FESTO

за линеен модул HMPL.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Ход	14 mm
Демпфериране	саморегулираща мека характеристика
Монтажна позиция	по избор
Фина настройка	0.03 mm
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	≤ 0.2 s
Време за ресет, дълго	< 1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	14 mm
Макс. сила на удара	500 N
Макс. поета енергия на ход	3 J
Макс. поета енергия на час	21,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	3.5 N
Тегло на продукта	110 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Material seals	NBR
Material housing	Месинг никелиран
Material piston rod	високолегирана стомана