


Вакуум-смукателна дюза VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1

Специф. Номер: 193572

FESTO

стандартен, висок дебит на засмукване, ширина 14 mm, Т-форма с щекер и отворен шумозаглушител.



Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.7 mm
Растерен размер	14 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок дебит на засмукване Стандарт
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструкция	Т-форма
работно налягане за max. поток на засмукване	6.2 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	38.8 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.5 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	66 dB(A)
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	24 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-6
Material of connecting thread	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-усилен
Material silencer	PE
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран