

# Checkbox CHB

Специф. Номер: 197890

FESTO



## Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Мах. диаметър на детайла	80 mm
Броячна функция	Да
Клас на защита	IP54
Извод за енкодер	по RS 485 спецификация
Мах. дължина на детайла	Зависи от скоростта на транспортната лента и желаната резолюция
Min. Диаметър на детайла	0.5 mm
Min. Дължина на детайла	3 mm
Изходи	Управление на конвейра Транспортна лента управление/standby "Warning" status message Error output Камера-издушващ вентил Режим 0 Режим 1 Част 1: правилно и точно ориентиран Част 2: правилно и точно ориентиран Част 3: правилно и точно ориентиран Част 4: правилно и точно ориентиран Част 5: правилно и точно ориентиран Част 6: правилно и точно ориентиран Правилна част, неправилно ориентирана некоректна част PLC_Power Броячът е достигнат
Входове	Сензор 3 Build-up sensor 2 Сензор 4 Сензор 5 Външен старт Counter Reset External error Сензор 6 Външен сензор Type Select 0 Build-up sensor 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Мах. Брой различни ориентации за тип памет	8
Мах. брой типове памет	48

Белег	Стойност
Избор на количество	Software CheckOpti
Управляваща функция	сортиране разпознаване брои
Обхват на броене	1 - 10 Mio.
Номинално работно налягане	6 bar
Вътрешен предпазител	1 A
обхват на работното напрежение AC	85 ... 264 V
Електропнно ограничение на изходите	700 mA
Мах. Общ ток на извода за PLC	1 A
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Условия на околната среда	сух Екраниране срещу външни светлинни източници Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	10 ... 50 °C
Диагностичен интерфейс	4-пинов M12x1 Щекер 115 Kbaud RS232-интерфейс