


Исходен модул CPX-4DA

Специф. Номер: 195754

FESTO

за модул електрически терминал CPX, 4 цифрови изхода.



Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок и присъединителна технология) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	42 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	Зависещ от присъединителния блок
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен PC
LED дисплеи	1 group diagnostics 4 channel diagnostics 4 channel status
Диагностика	Short circuit/overload per channel Поднапрежение, изходи
Брой на изходите	4
Конфигуриране на параметрите	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Типично 16 mA
Графика изходи	Придържайки се на IEC1131-T2
Изходи включваща логика	PNP
Макс. изходи на сумарния ток за модул	4 A
Максимална захранваща мощност на канал	1 A (24 W мощност)
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да, при междинно захранване
Защита (късо съединение)	вътрешно електронно предпазване на канала