

# Стандартизиран цилиндър DSBG-200-50-PPVA-N3

Специф. Номер: 2390141

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	50 mm
Диаметър на буталото	200 mm
Резба на буталния прът	M36x2
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 15552
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Обтегач Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Енергия на удара в крайните позиции	4.8 J
Дължина на демпфериране	48 mm
Дължина на демпферите, разширяване	48 mm
Дължина на демпферите, свиване	48 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	18,096 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	18,850 N
Движеща се маса	5,833 g
Движеща се маса при 0 mm ход	5,348 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	97 g
Тегло на продукта	16,723 g
Основно тегло при 0 mm ход	15,493 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	246 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material piston seal	NBR
Material piston	Die-cast aluminium
Material piston rod	високолегирана стомана
Material piston rod wiper seal	NBR
Buffer seal material	TPE-U(PU)

Белег	Стойност
Cushion piston material	ПОМ
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Material nut	стомана поцинкована
Material bearing	Metal polymer compound
Collar nut material	Стомана, поцинкована
Material tie rod	високолегирана стомана