


Bus-възел CPX-FB37

Специф. Номер: 2735960

FESTO

за модул електрически терминал CPX.



Информационен лист

Белег	Стойност
Протокол	EtherCAT
Дименсиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	125 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Продуктово-специфичен LED-дисплей	M: Modify, parameterisation PL: захранване Захранване: захранване на електрониката и на първичните преобразуватели SF: system error
Bus-специфичен LED-дисплей	Error: Комуникационна грешка LA X1: активен мрежови порт 1 LA X2: активен мрежови порт 2 Run: Комуникационен статус
Специфична за уреда диагностика	Channel and module-oriented diagnostics Модули за работа при понижено напрежение Diagnostics memory
Елементи за управление	DIL превключватели
Fieldbus интерфейс	2x контакта, M12x1, 4-pin, D-кодирано
Максимален обем адреси за входовете	128 Byte
Максимален обем адреси за изходите	128 Byte
Конфигуриране на параметрите	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Baud rate	100 Mbit/s
Конфигурационна поддръжка	ESI файл
Допълнителни функции	Достъп до данните чрез Fieldbus Диагностика на обекта Emergency Message Режим на съвместимост за FB38 Modular Device Profile (MDP) Системният статус може да се представи чрез процесните данни Картографиране на променливите PDO Допълнителни диагностични интерфейси за операторско устройство
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Тур. 100 mA