


Сензорна лйсна DASP-F5-50- -A-SR

Специф. Номер: 2749270

FESTO

Подходящи за шарнирни цилиндри тип DFAW.



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2.9 Nm
Основно тегло при 0 mm ход	8.4 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.4 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана