


Направляващ модул EAGF-V2-KF-32-320

Специф. Номер: 2782885

★ Основна продуктова гама

за електрически цилиндър ESBF.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	320 mm
Реверсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила F _y	750 N
Максимална статична сила F _y	1,020 N
Макс. сила F _z	750 N
Максимална статична сила F _z	1,020 N
Мах. момент M _x	28 Nm
Макс. момент M _x статичен	38 Nm
Мах. момент M _y	34 Nm
Макс. момент M _y статичен	46 Nm
Мах. момент M _z	34 Nm
Макс. момент M _z статичен	46 Nm
Сила на преместване	15 N
Движеща се маса	1,300 g
Тегло на продукта	2,261 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 мм ход	30 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 мм ход	4.1 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Стомана