



# DUO-кабел NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Специф. Номер: 2903567

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Конструкция	Y-distributor with cable on field device and controller sides
Вид на дистрибутора	1 to 2
Допълнителни функции	Connection of sensor and controller to proportional pressure regulator
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	377 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	6
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Заклучване на винта
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	5
Electrical connection 3, function	Страна за връзка към полево устройство
Electrical connection 3, connection type	Кабел
Electrical connection 3, connection technology	отворен край
Electrical connection 3, number of pins/wires	3
Electrical connection 3, occupied pins/wires	3
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Дължина на кабела 1	5 m
Дължина на кабела 2	5 m
Диаметър на кабела 1	5.3 mm
Диаметър на кабела 2	4.5 mm
Структура на кабела	3x0,25 5x0,25 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform

Белег	Стойност
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	TPE-U(PUR)
Цвят на корпуса	черен
Material screw-type lock	Месинг, никелиран
Material seals	FPM
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PVC