


Направляващ модул EAGF-V2-KF-32-200

Специф. Номер: 2782818

★ Основна продуктова гама

за електрически цилиндър ESBF.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	200 mm
Ревърсивна хлабина	0 µm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. сила Fy	750 N
Максимална статична сила Fy	1,020 N
Макс. сила Fz	750 N
Максимална статична сила Fz	1,020 N
Мах. момент Mx	28 Nm
Макс. момент Mx статичен	38 Nm
Мах. момент My	34 Nm
Макс. момент My статичен	46 Nm
Мах. момент Mz	34 Nm
Макс. момент Mz статичен	46 Nm
Сила на преместване	15 N
Движеща се маса	1,084 g
Тегло на продукта	2,045 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 мм ход	30 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 мм ход	4.1 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material yoke plate	Стомана