

Пневмоподготвящи групи, комбинации LFR-1/4-DB-7-MINI-KC-MPA



Специф. Номер: 3339285

Продукт излизащ от производство

Изходящо налягане max. 7 bar, с манометър, филтър 40µ.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	108 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Серия	DB
Тип на задействане	ръчно
Заклучване на задействането	Катинар (опция) Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Включващ разпределител/филтър-регулатор
Макс. количество на кондензата	13 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток Без първична компенсация на налягането
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Максимален стандартен дебит	2,500 l/min
Стандартен номинален дебит	1,900 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	245 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с проходен отвор с носач по избор:
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR

Белег	Стойност
Material on-off valve seals	FPM
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA-усилен
Material Piston slide	POM
Material bowl	PC