



Разпределител с чупещо рамо

LS-4-1/8

Специф. Номер: 3416

FESTO

със свободен обратен ход, предупредение, нормално затворен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/2 моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	128 l/min
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	3.5 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	с предупредение
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:]
Забележка за принудителното динамизиране	Честота на превключване мин. 1/годишно
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	2.23 N
Тегло на продукта	220 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий елоксиран