


Стандартизиран цилиндър DNGL-80- -PPV-A-S2


Специф. Номер: 35342

FESTO

осигурен срещу превъртане, по ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за безконтактна проверка на позицията, с двустранно настройваемо демпфериране в крайните положения.



Exemplary representation



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 2,000 mm
Диаметър на буталото	80 mm
Резба на буталния прът	M20x1,5
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Through piston rod
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	квадратен бутален прът
Работно налягане	0.6 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	30 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	2,721 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	2,721 N
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	G3/8
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав