



Вентил VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A

Специф. Номер: 4514739

FESTO

3/2 monostable, F19A armature system, NAMUR.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит	601 l/min
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Конструкция	Бугален дисков клапан с пилотно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Отдел издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/21
Номинален размер	6 mm
Принцип на уплътняване	твърд
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Предпазна функция	Safe venting
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) До SIL 3 режим на ниски натоварвания
Бележка към работното налягане	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Дебит Kv вентилация	0.55 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.99 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2->3	1,085 l/min
Време за превключване, изключено	18 ms
Време за превключване, включено	24 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран