


Стандартизиран цилиндър DNGZK-40- -PPV-A-S8

Специф. Номер: 35520

FESTO

по ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за безконтактна проверка на положението, със шарнирно закрепване, с двустранно настройваемо демпфериране на крайните положения.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Ход | 1 ... 2,000 mm |
| Диаметър на буталото | 40 mm |
| Резба на буталния прът | M12x1,25 |
| Според стандарта | ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Конструкция | Бутало Бутален прът |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Варианти | Всички повърхности на цилиндъра отговарят на клас за корозионна устойчивост KBK3 (висока корозионна защита). Този вариант включва варианта S3. Челните повърхности и шийката на лагера не са защитени. Допълнителни мерки за защита могат да се зададат при поръчка. |
| Работно налягане | 0.6 ... 12 bar |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Дължина на демпфериране | 21 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 633 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 754 N |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 40 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 1,275 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPE-U(PU) |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |