


# Сферичен кран VZBE-1/2-T-63-D-2-M-V15V15

Специф. Номер: 4745216

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 1/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Конструкция  | 2-way ball valve with hand lever   |
| Тип на задействане   | маханичен  |
| Принцип на уплътняване   | мек  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Тип на закрепване  | Последователен монтаж  |
| Свързване на арматура  | 1/2 NPT  |
| Индикатор за превключена позиция   | посока на шлица = посока на протичане  |
| вътрешен диаметър  | 15 mm  |
| Номинален диаметър DN  | 15   |
| Разпределителна функция  | 2/2  |
| Посока на протичане  | реверсивен   |
| Номинално налягане на арматурата   | 63   |
| Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN | 5.5 Nm   |
| Според стандарта   | ASME B1.20.1   |
| Среда  | Пара<br>Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>инертен газ<br>Вода<br>Неутрални течности |
| Температура на средата   | -20 ... 200 °C   |
| дебит Kv   | 32 m <sup>3</sup> /h   |
| Материал-забележка   | RoHS konform   |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Material housing   | Отливка от неръждаема стомана  |
| Номер на материала на кутията  | 1.4408   |
| Material seat seal   | PTFE   |
| Material seals   | PTFE   |
| Material ball  | Отливка от неръждаема стомана  |
| Номер на материала на съчмата  | 1.4408   |
| Material shaft   | високолегирана стомана, неръждаема   |
| Номер на материала на вала   | 1.4401   |
| Тегло на продукта  | 300 g  |
| Разрешение   | CRN  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK   | 3 - Висока корозия под напрежение  |