


# Свързващ кабел NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

Специф. Номер: 3579464

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	с CSA us (OL)
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	100 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M3
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 2, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	3
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Заклучване на винта с шестоъгълен профил SW13
обхват на работното напрежение DC	0 ... 110 V
Номинално работно напрежение DC	110 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 110 V
Номинално работно напрежение, AC	110 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	0.6 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Диаметър на кабела	5.9 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,3 mm
Структура на кабела	3x0,75
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-25 ... 80 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)

Белег	Стойност
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	ТРЕ-У(PUR)
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	Цинкова отливка никелиран
Material insulation	PP