


# Стандартизиран цилиндър DSBC-63-50-D3-PPVA-N3

Специф. Номер: 3657863

FESTO

С регулируемо демпфиране в крайните положения.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Ход  | 50 mm  |
| Диаметър на буталото                                     | 63 mm  |
| Резба на буталния прът                                   | M16x1,5  |
| Демпфиране   | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Отговаря на стандарта                                    | ISO 15552  |
| Край на буталния прът                                    | Външна резба   |
| Конструкция  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба   |
| Отчитане на позицията                                    | за датчици за положение  |
| Варианти   | едностранен бутален прът   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.04 ... 1.2 MPa   |
| Работно налягане   | 0.4 ... 12 bar   |
| Принцип на действие                                      | двойнодействие   |
| Работна среда  | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди                 | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                            | -20 ... 80 °C  |
| Енергия на удара в крайните позиции                      | 1.3 J  |
| Дължина на демпфиране                                    | 22 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1,682 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,870 N  |
| Движеща се маса при 0 mm ход                             | 430 g  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                           | 25 g   |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 1,774 g  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                          | 92 g   |
| Тип на закрепване  | с вътрешна резба<br>с принадлежности<br>по избор:  |
| Пневматичен извод  | G3/8   |
| Материал-забележка                                       | RoHS konform   |
| Material cover   | Die-cast aluminium, coated   |
| Material piston seal                                     | TPE-U(PU)  |
| Material piston  | Алуминиева сплав   |
| Material piston rod                                      | високолегирана стомана   |
| Material piston rod wiper seal                           | TPE-U(PU)  |
| Buffer seal material                                     | TPE-U(PU)  |
| Cushion piston material                                  | POM  |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy  |
| Material nut   | стомана поцинкована  |
| Rod wiper seal material                                  | TPE-E  |
| Material bearing   | Metal polymer compound   |
| Material of flange screw                                 | стомана поцинкована  |