



Свързващ кабел NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

Специф. Номер: 3679776

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	с CSA us (OL)
Индикация за работно състояние	LED жълт
Допълнителни функции	Защитна верига
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	80 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type A based on EN 175301-803
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M3
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	3
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	0.6 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Диаметър на кабела	5.9 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,3 mm
Структура на кабела	3x0,75
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-25 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	TPE-U(PUR)
Цвят на корпуса	черен
Material insulation	PP