



Компактен цилиндър AEN-S-10-10-I

Специф. Номер: 4891760

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 mm
Диаметър на бугалото	10 mm
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	натискащ
Край на бугалния прът	вътрешна резба
Конструкция	Бугало Бугален прът
Варианти	едностранен бугален прът
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Енергия на удара в крайните позиции	0.012 J
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	5.3 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	41.7 N
Движеща се маса	5.3 g
Тегло на продукта	19 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	M3
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав
Material of dynamic seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав
Material piston rod	елоксиран високолегирана стомана, неръждаема