


съединител EAMD-25-22-8-10X12

Специф. Номер: 5010861

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	8 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	25
номинална дължина	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm ²
Пренесен момент	8 Nm
Тегло на продукта	43.4 g
Материал-забележка	RoHS konform