

# Сферичен кран VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

Специф. Номер: 4745219

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 1", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	2-way ball valve with hand lever
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	1 NPT
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
вътрешен диаметър	25 mm
Номинален диаметър DN	25
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	63
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	11 Nm
Според стандарта	ASME B1.20.1
Среда	Пара Състен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 200 °C
дебит Kv	94 m <sup>3</sup> /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на кутията	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Отливка от неръждаема стомана
Номер на материала на съчмата	1.4408
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	800 g
Разрешение	CRN
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение